


필터 조합

LFMBA-1-D-MAXI-DA-A

제품 번호: 532882

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	0.01 µm
필터 효율	99.9999 %
응축수 배출부	전자동
디자인	섬유 필터
최대 응축수량	80 ml
셸 보호	금속 바스켓 가드
작동 압력	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[1:7:2]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	1.5 °C...60 °C
잔여 오일 함량	0.01 mg/m³
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2362 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	G1
공압 연결부 2	G1
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	불규산유리 파이버
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC