


후드
VMPA-KMS-H
 제품 번호: 533198

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	DIN 41652
연결 횟수	50
제품 무게	71 g
전기 연결부	플러그 / 소켓
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	25
전기 연결부 1, 고정 유형	3x M3 나사
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 기술	크림프 접점
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
AC 공칭 작동 전압	3 V
충격 내전압	1 kV
케이블 직경	6 mm...12 mm
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	회색
유니온 너트 소재	PA
씰 소재	CR NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 도금됨