

응축수 배출부
PWEA-AC-3D
제품 번호: 538681

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	수직 +/- 5°
수동 작동기	터치식
응축수 배출부	전자동
디자인	외부 전동식 전자동
측정 변수	충전 레벨
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
오퍼레이터 제어 요소	터치형 키보드 테스트 버튼 포함
작동 준비 상태 표시	LED
스위칭 상태 디스플레이	LED
작동 압력	0.8 bar...16 bar
알람 출력	접촉식
DC 정격 작동 전압	24 V
응축수 배출부 정격 출력	2 W
인증	C-Tick
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	1 °C...60 °C
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름 III
주변 온도	1 °C...60 °C
제품 무게	700 g
전기 연결부	나사형 단자
고정 방식	인라인 설치

특징	값
응결수 배출 연결부	PK-8
공압 연결부	G1/2
응축수 용기 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	플라스틱