


**원형 실린더**  
**EG-4-5-PK-2**  
제품 번호: 15885

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                               | 값                               |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 스트로크                             | 5 mm                            |
| 피스톤 Ø                            | 4 mm                            |
| 완충, 완충장치, 쿠션                     | 쿠션 없음                           |
| 설치 위치                            | 임의 방향                           |
| 디자인                              | 피스톤<br>피스톤 로드<br>실린더관           |
| 위치 인식                            | 없음                              |
| 버전                               | 싱글 엔드형 피스톤 로드                   |
| 작동 압력                            | 3.5 bar...7 bar                 |
| 작동 방식                            | 누름식<br>단동                       |
| 작동 매체                            | ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기 |
| 내식성 등급 CRC                       | 1 - 낮은 부식 부하                    |
| LABS 적합성                         | VDMA24364-B2-L                  |
| 주변 온도                            | 5 °C...60 °C                    |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드 | 5 N                             |
| 이론적 최소 스프링 복귀력                   | 1.3 N                           |
| 이론적 최대 스프링 복귀력                   | 2.5 N                           |
| 제품 무게                            | 4 g                             |
| 고정 방식                            | 카운터 너트 포함                       |
| 공압 연결부                           | PK-2                            |
| 소재 관련 참고 사항                      | RoHS 준수                         |
| 커버 소재                            | 고합금강                            |
| 씰 소재                             | TPE-U(PU)                       |
| 피스톤 로드 소재                        | 고합금강                            |
| 실린더 배럴 소재                        | 황동, 니켈 도금                       |