


중간 위치 모듈 DADM-DGC-32-A

제품 번호: 541701

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
설치 위치	임의 방향
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
최대 충격 속도	3 m/s
최대 회전 시간	100 ms
반복 정확도	0.02 mm
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	530 g
고정 방식	DGC 실린더에 클램핑됨
공압 연결부	QS-4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
멈춤 나사 소재	강철 아연 도금
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
레버 소재	고합금 스테인리스강
클립 소재	고합금강, 스테인리스
너트 소재	강철 아연 도금
미세 조정	2 mm
작동 방식	복동