

# 스토퍼 실린더 STAF-80-40-P-A-R

제품 번호: 164894

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
스트로크	40 mm
피스톤 Ø	80mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동 당김
디자인	피스톤 롤러 레버가 포함된 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
비틀림 방지 장치/가이드	플랜지로 연결된 피스톤 로드
작동 압력	1 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
빠져나간 피스톤 로드에 허용된 충격 하중	13300 N
스위칭 프로세스 중 허용되는 힘력	4000 N
제품 무게	5350 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	G1/8
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
롤러 레버 소재	강철