


# 신호 변환기

## SVE4-US-R-HM8-2N-M8

제품 번호: 544220

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                               |
|--------------------|---------------------------------|
| 인증                 | RCM 마크<br>c UL us - Listed(OL)  |
| UL 주변 온도           | -20 °C...60 °C                  |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라 |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                         |
| 신호 범위              | 0 - 10V +/-0.3V                 |
| 주변 온도              | -20 °C...70 °C                  |
| 스위칭 출력             | 2xNPN                           |
| 스위칭 기능             | 자유롭게 프로그래밍 가능                   |
| 스위칭 부재의 기능         | 전환 가능                           |
| 단락 강도              | 클러킹                             |
| 과부하 방지             | 있음                              |
| 작동 전압 범위 DC        | 10 V...30 V                     |
| 전기 연결부 1, 연결 방식    | 소켓                              |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨  |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 4                               |
| 전기 연결부 1, 고정 유형    | 나사형 잠금장치                        |
| 전기 연결부 2, 연결 방식    | 플러그 커넥터                         |
| 전기 연결부 2, 연결 기술    | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨  |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수    | 4                               |
| 전기 연결부 2, 고정 유형    | 나사형 잠금장치                        |
| 제품 무게              | 19 g                            |
| 하우징 소재             | ABS                             |
| 설정 방법              | 티치 인                            |
| 보호 등급              | IP65                            |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                  |