


# 기본 밸브 LFR-D-MAXI

제품 번호: 546437

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 사이즈                         | Maxi                                       |
| 시리즈                         | D                                          |
| 작동 안전장치                     | 잠금 장치가 있는 회전 노브                            |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                  |
| 여과 등급                       | 40 µm                                      |
| 응축수 배출부                     | 수동 회전                                      |
| 디자인                         | 압력계가 없는 필터 제어기                             |
| 최대 응축수량                     | 2.7 fl oz(US)                              |
| 셸 보호                        | 금속 바스켓 가드                                  |
| 압력 표시기                      | G1/4 준비                                    |
| 작동 압력                       | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar        |
| 압력 조절 범위                    | 0.5 bar...12 bar                           |
| 최대 압력 히스테리시스                | 6 psi                                      |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1524 ft/m                                  |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                      |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                              |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 보관 온도                       | 14 °F...140 °F                             |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스  |
| 매체 온도                       | 14 °F...140 °F                             |
| 주변 온도                       | 14 °F...140 °F                             |
| 제품 무게                       | 45.5 oz                                    |
| 고정 방식                       | 액세서리 포함                                    |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                    |
| 하우징 소재                      | 아연 다이 캐스트                                  |
| 보울 소재                       | PC                                         |