


가이드 드라이브 DFM-100-50-P-A-KF

제품 번호: 170968

FESTO



데이터 시트

특징	값
요크 플레이트 xs에 대한 유효 하중의 무게 중심 간격	125 mm
스트로크	50 mm
피스톤 Ø	100mm
드라이브 유닛의 작동 모드	요크
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
최대 속도	0.4 m/s
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...60 °C
최종 위치 충격 에너지	1 Nm
최대 힘 Fy	3043 N
최대 힘 Fy, 정적	5400 N
최대 힘 Fz	3043 N
최대 힘 Fz, 정적	5400 N
최대 토크 Mx	286.02 Nm
최대 토크 Mx, 정적	507.6 Nm
최대 토크 My	109.53 Nm
최대 토크 My, 정적	194.4 Nm
최대 토크 Mz	109.53 Nm
최대 토크 Mz, 정적	194.4 Nm
스트로크에 따른 최대 허용 모멘트 부하 Mx	63.12 Nm
정의된 간격 xs에서 스트로크에 따른 최대 유효 하중	415 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	4418 N

특징	값
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	4712 N
가동 질량	6318 g
제품 무게	11980 g
스트로크에 따른 가동 질량의 무게 중심	48.3 mm
대안 연결부	제품명칭 참조
공압 연결부	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강