



# 솔레노이드 밸브

## CPVSC1-M4H-M-T-M5

제품 번호: 547337

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 5/2 단안정                                          |
| 작동 방식                       | 전기식                                              |
| 밸브 크기                       | 10 mm                                            |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 170 l/min                                        |
| 공압식 작동 포트                   | M5                                               |
| 작동 전압                       | 5V DC                                            |
| 작동 압력                       | -0.09 MPa...0.7 MPa<br>-0.9 bar...7 bar          |
| 디자인                         | 피스톤 밸브                                           |
| 리셋 종류                       | 공압 스프링                                           |
| 인증                          | c UL us - Recognized(OL)                         |
| 보호 등급                       | IP40                                             |
| 배기 기능                       | 유량 제어 불가                                         |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                             |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                            |
| 수동 작동기                      | 터치식                                              |
| 구동 방식                       | 일차 제어됨                                           |
| 제어 공기 공급                    | 외부                                               |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                           |
| 커버링                         | 포지티브 커버링                                         |
| 파일럿 압력                      | 0.3 MPa...0.7 MPa                                |
| 제어 압력                       | 3 bar...7 bar                                    |
| 꺼지는 시간                      | 10 ms                                            |
| 켜지는 시간                      | 10 ms                                            |
| 0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스       | 500 µs                                           |
| 1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스       | 400 µs                                           |
| 코일 특성값                      | 5 V DC: 1.0 W                                    |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내진동성                        | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성                        | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 내식성 등급 CRC                  | 1 - 낮은 부식 부하                                     |

| 특징              | 값              |
|-----------------|----------------|
| LABS 적합성        | VDMA24364-B2-L |
| 매체 온도           | -5 °C...50 °C  |
| 주변 온도           | -5 °C...50 °C  |
| 제품 무게           | 30.5 g         |
| 전기 연결부          | 2핀<br>플러그 커넥터  |
| 고정 방식           | 관통 구멍 포함       |
| 제어 배기 연결부 82/84 | 일괄 연결          |
| 공압 연결부 1        | 통합 연결부         |
| 공압 연결부 2        | M5             |
| 공압 연결부 3/5, 병합  | 일괄 연결          |
| 공압 연결부 4        | M5             |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수        |
| 씰 소재            | NBR            |
| 하우징 소재          | 알루미늄 다이 캐스트    |