



연결 라인

NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

제품 번호: 549293

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101
라인 명칭	라벨 홀더 없음
제품 무게	188 g
전기 연결부	5핀 M12x1 일자형 플러그 사각형 디자인 / 앵글형
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	커넥션 패턴 P1
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	4
전기 연결부 1, 고정 유형	중앙 스크류 M3
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 핀/심 수	5
전기 연결부 2, 할당된 극/선	4
전기 연결부 2, 고정 유형	나사형 잠금장치
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
작동 전압 범위 AC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	0.8 kV
보호 도체 연결부	있음
차폐	예
케이블 길이	0.3 m

특징	값
라인 속성	표준
최소 케이블 굽힘 반경	90 mm
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	90 mm
케이블 직경	5.9 mm
허용 케이블 직경	5.7 mm...6.1 mm
케이블 구조	4 x 0.34 mm ²
도체 정격 단면적	0.34 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...80 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...70 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 소재	PVC TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA TPE-U(PUR)
하우징 색상	검정색
절연 커버 소재	PVC