

연결 라인 KMPV-SUB-D-15-5

제품 번호: 177673

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	DIN 41652
라인 명칭	액세서리 포함
연결 횟수	50
제품 무게	300 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	15
전기 연결부 1, 할당된 극/선	15
전기 연결부 1, 고정 유형	2x M3 나사
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	15
전기 연결부 2, 할당된 극/선	15
작동 전압 범위 DC	30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
허용전류 범위	2.8 A
충격 내전압	1 kV
케이블 길이	5 m
라인 속성	표준
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	82 mm
케이블 직경	8.2 mm
케이블 직경 공차	± 0.2mm
케이블 구조	15 x 0.25 mm ²
도체 정격 단면적	0.25 mm ²
심선 종단	뭉툭하게 잘린 상태
보호 등급	IP65

특징	값
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
씰 소재	CR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금 도금