



반회전 드라이브
DSM-63-270-A-B
 제품 번호: 552083

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	63
회전각	0 deg...270 deg
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
디자인	베인
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최대 회전 주파수	1.6 Hz
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 축방향 힘	500 N
최대 반경 방향 힘	500 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	40 Nm
제품 무게	4220 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 샤프트 소재	강철 니켈 도금
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	단조 알루미늄 합금