


흡착 건조기 PDAD-100-G1/2

제품 번호: 552175

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	수직 수평
디자인	냉각 재생 흡착 건조기
입력 압력 1	4 bar...16 bar
24VDC에서의 소비 전력	9.6 W
	16 VA
오염도	2
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라 EU EMC 지침에 따름 EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라 영국 규정 EMC에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음 액체 형태의 물 없음
압력 이슬점	-40 °C
유량이 감소하는 경우 압력 이슬점	-70 °C
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	-70°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:1:2]에 따른 압축공기 -40°C에서 ISO 8573-1:2010 [2:2:2]에 따른 압축공기
매체 온도	2 °C...50 °C
보호 등급	IP65 II
과전압 범주	II
주변 온도	5 °C...50 °C
제품 무게	47000 g
전기 연결부 1, 기능	AC 전원 공급장치
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	9.4mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 C
전기 연결부 1, 핀/선 수	3

특징	값
전기 연결부 1, 할당된 극/선	2
전기 연결부 2, 기능	DC 전원 공급장치
전기 연결부 2, 연결 방식	소켓
전기 연결부 2, 연결 기술	9.4mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 C
전기 연결부 2, 핀/심 수	4
전기 연결부 2, 할당된 극/선	2
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금