


기어 유닛
EMGA-120-P-G3-SAS-140
제품 번호: 552198

FESTO



데이터 시트

특징	값
기어 플랜지 크기	120 mm
모터 플랜지 사이즈	140 mm
비틀림 백래시	0.12 deg
기어 종류	유성 기어
기어비	3:1
최대 구동 속도	6500 1/min
기어 작동 온도	-25 °C...90 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	115 Nm
기어 유닛 관성 질량 모멘트	2.63 kgcm ²
최대 구동 출력 토크	184 Nm
최대 효율	98 %
비틀림 강성	12 Nm/arcmin
제품 무게	6000 g
인터페이스 기어 출력	120G
인터페이스 기어 드라이브	140A
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수