

충격 흡수기 홀더 DADP-ES-G6-25

제품 번호: 1812550

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 정지력	1100 N
최대 조임 토크	9.9 Nm
제품 무게	160 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 브라켓 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리