

톱니형 벨트 축 EGC-50- -TB-KF

제품 번호: 556812

FESTO



데이터 시트

특징	값
드라이브 피니언 유효 직경	18.46 mm
작동 스트로크	50 mm...1900 mm
사이즈	50
톱니 벨트 분할	2 mm
설치 위치	입의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 톱니벨트 포함
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
최대 가속도	50 m/s ²
최대 속도	3 m/s
반복 정확도	±0.08mm
듀티 사이클	100%
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
방폭	구역 1(ATEX) 구역 1(UKEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
방폭 등급 가스	Ex h IIC T4 Gb
Ex 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 Iy	84000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iz	114000 mm ⁴
최대 힘 Fy	650 N
최대 힘 Fz	650 N
최대 힘 Fy 전체 축	650 N

특징	값
최대 힘 Fz 전체 축	650 N
이론적 수명 100km에 대한 Fy(순수 가이드 고려)	2395 N
이론적 수명 100km에 대한 Fz(순수 가이드 고려)	2395 N
최대 무부하 변위 저항	8 N
최대 토크 Mx	3.5 Nm
최대 토크 My	10 Nm
최대 토크 Mz	10 Nm
최대 모멘트 Mx 전체 축	3.5 Nm
최대 모멘트 내 전체 축	10 Nm
최대 모멘트 Mz 축 전체	10 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mx(순수 가이드 고려)	13 Nm
이론적 수명 100km에 대한 My(순수 가이드 고려)	37 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mz(순수 가이드 고려)	37 Nm
최대 이송력 Fx	50 N
비틀림 관성 모멘트 It	42500 mm ⁴
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.026 kgcm ²
kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL	0.85 kgcm ²
이송 상수	58 mm/U
참조 수명	5000 km
엔드 캡 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 커버 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
벨트 풀리 소재	고합금 스테인리스강
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
톱니 벨트 클램핑 바디 소재	니켈 도금
톱니 벨트 소재	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug