

톱니형 벨트 축 EGC-120- -TB-KF

제품 번호: 556815

FESTO



데이터 시트

특징	값
드라이브 피니언 유효 직경	39.79 mm
작동 스트로크	50 mm...8500 mm
사이즈	120
톱니 벨트 분할	5 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 톱니벨트 포함
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
위치 센서 측정 원리	증분형
최대 가속도	50 m/s ²
최대 속도	5 m/s
반복 정확도	±0.08mm
듀티 사이클	100%
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEx)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
방폭	구역 1(ATEx) 구역 1(UKEx) 구역 2(ATEx) 구역 21(UKEx)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
방폭 등급 가스	Ex h IIC T4 Gb
Ex 주변 온도	-10°C <= Ta <= +60°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 ly	4620000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 lz	5650000 mm ⁴
최대 힘 Fy	6890 N
최대 힘 Fz	6890 N

특징	값
최대 힘 Fy 전체 축	6890 N
최대 힘 Fz 전체 축	6890 N
이론적 수명 100km에 대한 Fy(순수 가이드 고려)	25383 N
이론적 수명 100km에 대한 Fz(순수 가이드 고려)	25383 N
최대 무부하 변위 저항	70 N
최대 토크 Mx	144 Nm
최대 토크 My	380 Nm...680 Nm
최대 토크 Mz	380 Nm...680 Nm
최대 모멘트 Mx 전체축	144 Nm
최대 모멘트 내 전체 축	380 Nm...680 Nm
최대 모멘트 Mz 축 전체	380 Nm...680 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mx(순수 가이드 고려)	531 Nm
이론적 수명 100km에 대한 My(순수 가이드 고려)	1400 Nm...2505 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mz(순수 가이드 고려)	1400 Nm...2505 Nm
최대 이송력 Fx	800 N
비틀림 관성 모멘트 It	2680000 mm ⁴
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.93 kgcm ²
kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL	3.96 kgcm ²
이송 상수	125 mm/U
참조 수명	5000 km
클램핑 유닛 공압 연결부	M5
엔드 캡 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 커버 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
벨트 풀리 소재	고합금 스테인리스강
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
톱니 벨트 클램핑 바디 소재	스테인리스 주강
톱니 벨트 소재	폴리클로로프렌, 유리섬유 코드 및 나일론 피복 포함 폴리우레탄, 강선 및 나일론 피복