

선형 드라이브 SLG-8- -

제품 번호: 187857

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	100 mm...500 mm
피스톤 Ø	8 mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트 충격 흡수기, 하드 특성 곡선
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
중간 위치 최대 수	4
캐리어 원리	형태에 맞춤(슬롯)
위치 인식	근접 센서용
버전	당김
작동 압력	2.5 bar...8 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	30 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	30 N
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	12 g
대안 연결부	제품명칭 참조
공압 연결부	M3
커버 소재	POM
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 양극 처리