



# 차단 밸브 HE-3A-1/4-QS-5/16-U

제품 번호: 190873

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 쌍안정                                  |
| 추가 기능 선택                    | 배기 기능 포함                                 |
| 공압 연결부 1                    | QS-5/16                                  |
| 공압 연결부 2                    | 1/4 NPT                                  |
| 작동 방식                       | 수동                                       |
| 고정 방식                       | 관통 구멍을 통한 직접 고정<br>나사산을 이용한 직접 고정<br>옵션: |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 463.5 l/min                              |
| 공칭 폭                        | 3.6 mm                                   |
| 작동 압력                       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar |
| 주변 온도                       | 0 °C...60 °C                             |
| 하우징 소재                      | 강화 PBT                                   |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기         |
| 배기 기능                       | 유량 제어 불가                                 |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                     |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                    |
| 디자인                         | 피스톤 밸브                                   |
| 구동 방식                       | 직접                                       |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                   |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                    |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                            |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B2-L                           |
| 클린룸 등급                      | ISO 14644-1에 따른 등급 4                     |
| 매체 온도                       | 0 °C...60 °C                             |
| 제품 무게                       | 36 g                                     |
| 공압 연결부 3                    | 측정 안됨                                    |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                  |
| 씰 소재                        | NBR                                      |