


Tandemcilinder DNCT-3"" - -PPV-A-S6

Artikelnummer: 191221

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	3 mm...500 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nog toe ook VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsdruk	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Dempingslengte	32 mm
Pneumatische aansluiting	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal