


원형 실린더 DSNU-63-320-PPS-A

제품 번호: 559334

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	320 mm
피스톤 Ø	63 mm
피스톤 로드 나사산	M16x1.5
완충, 완충장치, 쿠션	자체세팅 공압 끝단 위치 완충
설치 위치	임의 방향
디자인	피스톤 피스톤 로드 실린더관
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
쿠션 길이	21 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	1681.9 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	1870.3 N
가동 질량	1259 g
제품 무게	2853 g
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금강
실린더 배럴 소재	고합금강, 스테인리스