



# 규격 실린더 DNC-63-30-PPV-A 제품 번호: 1922636

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                                  | 값                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 스트로크                                | 30 mm                                  |
| 피스톤 Ø                               | 63 mm                                  |
| 피스톤 로드 나사산                          | M16x1.5                                |
| 완충, 완충장치, 쿠션                        | 공압 쿠션, 양쪽 조정 가능                        |
| 설치 위치                               | 임의 방향                                  |
| 표준을 준수합니다                           | ISO 15552                              |
| 피스톤 로드 단부                           | 수나사                                    |
| 디자인                                 | 피스톤<br>피스톤 로드<br>프로파일 파이프              |
| 위치 인식                               | 근접 센서용                                 |
| 버전                                  | 싱글 엔드형 피스톤 로드                          |
| 작동 압력                               | 0.06 MPa...1.2 MPa<br>0.6 bar...12 bar |
| 작동 방식                               | 복동                                     |
| 작동 매체                               | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기        |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                    | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                  |
| 내식성 등급 CRC                          | 2 - 보통의 부식 부하                          |
| LABS 적합성                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 주변 온도                               | -20 °C...80 °C                         |
| 최종 위치 충격 에너지                        | 0.5 J                                  |
| 쿠션 길이                               | 22 mm                                  |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동 | 1682 N                                 |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드    | 1870 N                                 |
| 0mm 스트로크에서 가동 질량                    | 663 g                                  |
| 10mm 스트로크당 추가 가동 질량                 | 25 g                                   |
| 0mm 스트로크에서 기본 무게                    | 1709 g                                 |
| 10mm 스트로크당 추가 무게                    | 73 g                                   |
| 고정 방식                               | 암나사 포함<br>액세서리 포함                      |
| 공압 연결부                              | G3/8                                   |
| 소재 관련 참고 사항                         | RoHS 준수                                |

| 특징        | 값                       |
|-----------|-------------------------|
| 커버 소재     | 알루미늄 다이 캐스트<br>코팅됨      |
| 씰 소재      | TPE-U(PU)               |
| 피스톤 로드 소재 | 고합금강                    |
| 실린더 배럴 소재 | 단조 알루미늄 합금<br>스무스 아노다이징 |