

가이드 드라이브 DGRF-C-GF-25- -P

제품 번호: 562217

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm...400 mm
피스톤 Ø	25mm
드라이브 유닛의 작동 모드	요크
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
가이드	슬라이딩 가이드
디자인	가이드
버전	드라이 런용
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...80 °C
최종 위치 충격 에너지	0.3 J
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	247 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	295 N
비틀림 백래시	0.107 deg
0mm 스트로크에서 가동 질량	486 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	37.7 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	1199 g
10mm 스트로크당 추가 무게	54.6 g
고정 방식	관통 구멍 포함 압나사 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
가이드 로드 소재	고합금강, 스테인리스

특징	값
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금