

# 운활기 MS9-LOE

제품 번호: 562533

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	비례 표준 미스트 운활장치
최대 오일 주입량	490 ml
셀 보호	플라스틱 보호 후드 금속 셀 로 내장
작동 압력	1 bar...16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	100 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	8500 l/min...27000 l/min
인증	c UL us - Recognized(OL)
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
방폭	구역 1(ATEX) 구역 1(UKEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 21(UKEX) 구역 22(ATEX)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex h IIC T6 Gb X
방폭 등급 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2000 g

특징	값
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
커버 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
셸 씰 소재	NBR
견시창 소재	PA