

분기 모듈 MS9-FRM

제품 번호: 562534

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
디자인	분기 모듈
압력 표시기	G1/4 준비 G1/8 준비됨 적녹색 눈금 압력 센서 포함 압력계 장착 스위칭 표시 포함
작동 압력	0 bar...20 bar
주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량	10000 l/min...50000 l/min
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
작동 전압 범위 DC	0 V...125 V
인증	c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
방폭	구역 1(ATEX) 구역 1(UKEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 21(UKEX) 구역 22(ATEX)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex h IIC T6 Gb X
방폭 등급 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C

특징	값
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
커버 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이 캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트