

전동 슬라이드 EGSK-33- -

제품 번호: 562752

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	100 mm...630 mm
사이즈	33
스핀들 직경	10 mm
설치 위치	입의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 볼 스크루 포함
기준 설정	기준 스위치
스핀들 타입	볼 스크루
최대 가속도	20 m/s ²
최대 속도	0.395 m/s...1.1 m/s
반복 정확도	±0.003 - ±0.01 mm
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP10
주변 온도	0 °C...40 °C
고정 베어링 동적 지지용량	1790 N
단면 2차 모멘트 Iy	62000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iz	380000 mm ⁴
최대 이송력 Fx	148 N...239 N
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.0771 kgcm ²
이송 상수	6 mm/U...10 mm/U
고정 베어링 정적 지지용량	2590 N
고정 방식	암나사 및 다웰핀 포함
엔드 캡 소재	알루미늄 다이 캐스트 코팅됨
프로파일 소재	코팅됨 고합금강
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 커버 소재	알루미늄 다이 캐스트 코팅됨
슬라이드 소재	강철

특징	값
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	강철