


온 오프 밸브 MS9-EM-NG-S-VS

제품 번호: 562954

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
그리드 치수	90 mm
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	수동
밀폐 원리	부드러움
배기 기능	유량 제어 불가
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
리셋 종류	강제 가이드
구동 방식	직접
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 압력	0 bar...20 bar
커버링	포지티브 커버링
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	18000 l/min
표준 공칭 유량 2-3	14100 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
음압 레벨	93 dB(A)
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	임의 방향
제품 무게	2400 g
공압 연결부 3	G1
피스톤 밸브 소재	POM
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트