


압력 레귤레이터 MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS 제품 번호: 564142

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
작동 안전장치	액세서리로 잠금 가능
설치 위치	임의 방향
디자인	직접 제어 다이어프램 제어 밸브
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	1 bar...20 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
최대 압력 히스테리시스	0.4 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1400 g
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
커버 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이 캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트

특징	값
다이어프램 소재	NBR
밸브 태핏 소재	단조 알루미늄 합금 NBR POM