


운활기
MS9-LOE-G-U
제품 번호: 564144

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	비례 표준 미스트 운활장치
최대 오일 주입량	490 ml
셀 보호	금속 셀 로 내장
작동 압력	1 bar...16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	100 l/min
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex h IIC T6 Gb X
방폭 등급 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2000 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
커버 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트

특징	값
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
셸 씸 소재	NBR
견시창 소재	PA