


분기 모듈
MS9-FRM-G-VS
 제품 번호: 564145

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
설치 위치	임의 방향
디자인	분기 모듈
작동 압력	0 bar...20 bar
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
작동 전압 범위 DC	0 V...125 V
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1000 g
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 3	G1
공압 연결부 4	G1
커버 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이 캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트