


진공 발생기

VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-R01

제품 번호: 193489

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.7 mm
그리드 치수	14 mm
소음기 디자인	열림
설치 위치	입의 방향
이젝터 특성	높은 진공압 표준
내장된 기능	개방형 소음기
디자인	T 형태
최대 흡입 용적 유량에 대한 작동 압력	2.1 bar
작동 압력	1 bar...8 bar
최대 진공에 대한 작동 압력	4.7 bar
최대 진공	88 %
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	16 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	1.9 s
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
정격 작동 압력에서의 소음 레벨	64 dB(A)
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 조임 토크	0.5 Nm
제품 무게	24 g
고정 방식	관통 구멍 포함 액세서리 포함
공압 연결부 1	QS-6
공압 연결부 3	개방형 소음기
진공 연결부	QS-6
연결 나사 소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR

특징	값
수집 노즐 소재	POM
하우징 소재	POM 강화
소음기 소재	PE
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금