



진공 발생기

VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

제품 번호: 193536

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.45 mm
그리드 치수	14 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	높은 진공압 인라인
디자인	T 형태
최대 흡입 용적 유량에 대한 작동 압력	6.3 bar
작동 압력	1 bar...8 bar
최대 진공에 대한 작동 압력	6 bar
최대 진공	86 %
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	6.1 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	4.7 s
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 조임 토크	0.5 Nm
제품 무게	22 g
고정 방식	관통 구멍 포함 액세서리 포함
공압 연결부 1	QS-6
공압 연결부 3	QS-6
진공 연결부	QS-6
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
하우징 소재	POM 강화
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금

특징	값
피팅 소재	황동 니켈 도금