

원형 실린더
ESNU-32- -
제품 번호: 194002

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	1 mm...50 mm
피스톤 Ø	32 mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	입의 방향
디자인	피스톤 피스톤 로드 실린더관
위치 인식	근접 센서용
버전	증가된 화학 내성 연장된 피스톤 로드 수나사산 피스톤 로드의 압나사 피스톤 로드의 특수 나사 피스톤 로드 수나사 일측면 단축됨 연장된 피스톤 로드 축방향 압축공기 포트 일정하게 느린 동작 낮은 마찰 싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
작동 방식	누름식 단동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...120 °C
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	406 N...422 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	121 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	9 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	371 g
10mm 스트로크당 추가 무게	15.5 g
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금강
실린더 배럴 소재	고합금강, 스테인리스