



**콘센트 케이블**  
**NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2**  
 제품 번호: 566662

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                       |
|--------------------|-------------------------|
| 라인 명칭              | 라벨 홀더 없음                |
| 설치 위치              | 임의 방향                   |
| 제품 무게              | 4 g                     |
| 전기 연결부 1, 기능       | 현장 장치 측                 |
| 전기 연결부 1, 디자인      | 각형                      |
| 전기 연결부 1, 연결 방식    | 소켓                      |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구   | 일자형                     |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | 연결 구성 S                 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 2                       |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선  | 2                       |
| 전기 연결부 1, 고정 유형    | 래치 잠금식                  |
| 전기 연결부 2, 기능       | 컨트롤러 측                  |
| 전기 연결부 2, 연결 방식    | 2x 개별 심선                |
| 전기 연결부 2, 연결 기술    | 개방형 종단부                 |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수    | 2                       |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선  | 2                       |
| 작동 전압 범위 DC        | 0 V...60 V              |
| 40°C에서의 허용전류 범위    | 3 A                     |
| 케이블 길이             | 0.5 m                   |
| 라인 속성              | 표준                      |
| 케이블 직경             | 1.3 mm                  |
| 케이블 구조             | 2 x 0.14mm <sup>2</sup> |
| 도체 정격 단면적          | 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| 심선 종단              | 뭉툭하게 잘린 상태              |
| 보호 등급              | IP40                    |
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태                   |
| 주변 온도              | -5 °C...60 °C           |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름          |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라          |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L          |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                 |

| 특징          | 값              |
|-------------|----------------|
| 하우징 소재      | POM            |
| 하우징 색상      | 검정색            |
| 플러그인 커넥터 소재 | 구리 합금<br>아연도금됨 |
| 절연 커버 소재    | PVC            |