


선형 드라이브 DGC-40- -HD-

제품 번호: 567549

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	1 mm...3500 mm
피스톤 Ø	40 mm
완충, 완충장치, 쿠션	충격 흡수기, 하드 특성 곡선 충격 흡수기, 소프트 특성 곡선
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
위치 인식	근접 센서용
버전	보호된 재순환 볼 베어링 가이드 추가 슬라이드, 표준, 좌측 추가 슬라이드, 표준 우측
작동 압력	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	754 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	754 N
가동 질량	6.18 kg
0mm 스트로크에서 가동 질량	20.5 kg
10mm 스트로크당 추가 무게	0.199 kg
고정 방식	액세서리 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)