

평행 키네메틱 시스템 EXPT-120-E4

제품 번호: 569800

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	평행 키네메틱 시스템
사이즈	120
작동 공간 공칭 직경	1200 mm
작동 공간 공칭 높이	100 mm
설치 위치	수평
모터 종류	서보 모터
듀티 사이클	100%
최대 가속도	110 m/s ²
최대 속도	7 m/s
최대 피킹 속도	12" 사이클에서 140 picks/min
최대 공칭 하중	5 kg
최대 역동성에서 공칭 하중	1 kg
포지셔닝 정확도	± 0.5 mm
방향 안정성	± 0.5 mm
반복 정확도	±0.1mm
Z 방향 최대 공정 힘	850 N
Z 방향 일반 공정 힘	750 N 작업 공간 직경 최대 300 mm
운동 시스템 기본 무게	66 kg
최대 수평 프레임 힘	215 N
최대 수직 프레임 힘	475 N
주변 온도	0 °C...40 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III