

물 분리기
MS12-LWS
제품 번호: 569827

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동 전자동, 전동 제어식
디자인	원심분리기
최대 응축수량	400 ml
셀 보호	금속 셀 로 내장
응축수 분리도	99 %
작동 압력	1 bar...16 bar
최대 표준 유량	40000 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	25000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기 ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	1 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [7:4::]에 따른 압축공기
매체 온도	1 °C...60 °C
주변 온도	1 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 마운팅 브라켓 포함 액세서리 포함 옵션:
커버 소재	강화 PA
스윙 베인 소재	POM
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이 캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
셀 씰 소재	NBR
견시창 소재	PA

특징	값
분리판 소재	POM