


# 솔레노이드 밸브

## MHP1-M1H-2/2G-M3-HC

제품 번호: 197047

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 2/2 닫힌 상태 단안정                                                  |
| 작동 방식                       | 전기식                                                            |
| 설치 폭                        | 10 mm                                                          |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 14 l/min                                                       |
| 공압식 작동 포트                   | M3                                                             |
| 작동 전압                       | 24V DC                                                         |
| 작동 압력                       | -0.09 MPa...0.2 MPa<br>-0.9 bar...2 bar<br>-13.05 psi...29 psi |
| 디자인                         | 리턴 스프링 장착 시트 밸브                                                |
| 리셋 종류                       | 기계식 스프링                                                        |
| 보호 등급                       | IP40                                                           |
| 인증                          | c UL us - Recognized(OL)                                       |
| 인증서 발급 기관                   | UL MH19482                                                     |
| 공칭 폭                        | 0.9 mm                                                         |
| 그리드 치수                      | 10 mm                                                          |
| 배기 기능                       | 유량 제어 불가                                                       |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                                           |
| 설치 위치                       | 입의 방향                                                          |
| 수동 작동기                      | 터치식                                                            |
| 구동 방식                       | 직접                                                             |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                                         |
| 밸브 위치 표시                    | 실드                                                             |
| 커버링                         | 마이너스 커버링                                                       |
| 강제 동적 샘플링 관련 참고 사항          | 스위칭 주파수 최소 1/주                                                 |
| 진공 적합성                      | 예                                                              |
| 최대 스위칭 주파수                  | 20 Hz                                                          |
| 꺼지는 시간                      | 5 ms                                                           |
| 켜지는 시간                      | 4 ms                                                           |
| 듀티 사이클                      | 100%                                                           |
| 소비 전력                       | 1 W                                                            |
| 0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스       | 500 µs                                                         |

| 특징                    | 값                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스 | 400 $\mu$ s                                      |
| 코일 특성값                | 24 V DC: 1.0 W                                   |
| 허용 전압 변동              | +/- 10 %                                         |
| 작동 매체                 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항      | 운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내진동성                  | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성                  | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 내식성 등급 CRC            | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성              | VDMA24364-B2-L                                   |
| 보관 온도                 | -20 °C...60 °C                                   |
| 매체 온도                 | -5 °C...40 °C                                    |
| 주변 온도                 | -5 °C...40 °C                                    |
| 제품 무게                 | 10 g                                             |
| 전기 연결부                | 플러그 커넥터                                          |
| 고정 방식                 | 연결판에<br>관통 구멍 포함                                 |
| 공압 연결부 1              | 연결판                                              |
| 공압 연결부 2              | M3                                               |
| 소재 관련 참고 사항           | RoHS 준수                                          |
| 씰 소재                  | FPM<br>HNBR<br>NBR                               |
| 하우징 소재                | 강화 PA<br>PPS 강화                                  |