

플라스틱 튜브 PFAN-12X1,75-NT

제품 번호: 197065

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	12 mm
유량 관련 굽힘 반경	165 mm
내경	8.4 mm
최소 굽힘 반경	29 mm
사용 지침	각인 없는 호스
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 ~ 85°C 기준 최대 0.6 MPa 수증기: 0 - 0.15MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음) 증기
발화 테스터 소재	UL94 V-0
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조 적합성 선언 참조
매체 온도 관련 참고사항	증기: 최대 120 °C
주변 온도	-20 °C...150 °C
길이에 따른 제품 무게	0.125 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 12mm 외경용
색상	자연
쇼어강도	D 60 +5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PFA