

# 전기 서브 베이스

## VAVE-L1-1VK7-LP

제품 번호: 573942

FESTO



### 데이터 시트

| 특징           | 값                                          |
|--------------|--------------------------------------------|
| 라인 속성        | 정적 사용용                                     |
| 역극 보호        | 양극                                         |
| 추가 기능        | 무선 억제                                      |
| 신호 상태 디스플레이  | LED                                        |
| DC 정격 작동 전압  | 12 V<br>24 V                               |
| 충격 내전압       | 0.8 kV                                     |
| 오염도          | 3                                          |
| 내식성 등급 CRC   | 2 - 보통의 부식 부하                              |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 보호 등급        | IP65                                       |
| 주변 온도        | -5 °C...60 °C                              |
| 설치 위치        | 임의 방향                                      |
| 최대 조임 토크     | 0.27 Nm                                    |
| 최소 케이블 굽힘 반경 | 34 mm                                      |
| 제품 무게        | 20 g                                       |
| 전기 연결부       | 2핀/2와이어<br>앵글형 소켓 / 케이블<br>4각형 디자인 / 열린 단부 |
| 케이블 구조       | 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>                   |
| 케이블 직경       | 3.4 mm                                     |
| 케이블 직경 공차    | ± 0.1mm                                    |
| 케이블 길이       | 1 m                                        |
| 심선 종단        | 절연선 종단 슬리브                                 |
| 보호 도체 연결부    | 없음                                         |
| 고정 방식        | 셀프 태핑 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에                    |
| 하우징 색상       | 검정색                                        |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                                    |
| 커버 소재        | PA                                         |
| 씰 소재         | EPDM                                       |
| 하우징 소재       | PA                                         |
| 케이블 외피 소재    | TPV                                        |

| 특징    | 값    |
|-------|------|
| 나사 소재 | 열처리강 |