


**평행 키트**  
**EAMM-U-110-D50-80G-120-S1**  
제품 번호: 2799281

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징             | 값                     |
|----------------|-----------------------|
| 사이즈            | 110                   |
| 설치 위치          | 임의 방향                 |
| 기어비            | 1:1                   |
| 최대 속도          | 5000 1/min            |
| LABS 적합성       | VDMA24364-영역 III      |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C        |
| 상대 습도          | 0 - 95 %              |
| 보호 등급          | IP65                  |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C        |
| 질량 관성 모멘트      | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| 무부하 구동 토크      | 0.3 Nm                |
| 전달 가능 토크       | 25 Nm                 |
| 제품 무게          | 5220 g                |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | D50B                  |
| 인터페이스 코드 모터 In | 80G                   |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수               |