


# 토글 레버 밸브 LOS-3-1/8

제품 번호: 2950

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 개방 단동                             |
| 작동 방식                       | 기계식                                   |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 175 l/min                             |
| 공압식 작동 포트                   | G1/8                                  |
| 작동 압력                       | 0.35 MPa...0.8 MPa<br>3.5 bar...8 bar |
| 디자인                         | 플레이트 시트                               |
| 리셋 종류                       | 기계식 스프링                               |
| 공칭 폭                        | 3.5 mm                                |
| 배기 기능                       | 스로틀 가능                                |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                  |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                 |
| 구동 방식                       | 일차 제어됨                                |
| 제어 공기 공급                    | 내부                                    |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                |
| 제어 매체                       | ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기         |
| 강제 동적 샘플링 관련 참고 사항          | 스위칭 주파수 최소 1년                         |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                 |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                         |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                        |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                        |
| 작동력                         | 1.8 N                                 |
| 제품 무게                       | 110 g                                 |
| 고정 방식                       | 관통 구멍 포함                              |
| 공압 연결부 1                    | G1/8                                  |
| 공압 연결부 2                    | G1/8                                  |
| 공압 연결부 3                    | G1/8                                  |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                               |
| 씰 소재                        | NBR                                   |

| 특징     | 값             |
|--------|---------------|
| 하우징 소재 | 알루미늄<br>양극 처리 |