


스핀들 축

EGC-120-400-BS-25P-KF-0H-ML-GK

제품 번호: 3013581

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	400 mm
사이즈	120
예비 스트로크	0 mm
스핀들 직경	25 mm
스핀들 피치	25 mm/U
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 재순환 볼 스크루 포함
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
스핀들 타입	볼 스크루
최대 가속도	15 m/s ²
최대 속도	1.5 m/s
반복 정확도	±0.02 mm
듀티 사이클	100%
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 I _y	5010000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 I _z	5820000 mm ⁴
최대 힘 F _y	6890 N
최대 힘 F _z	6890 N
최대 힘 F _y 전체 축	6890 N
최대 힘 F _z 전체 축	6890 N
이론적 수명 100km에 대한 F _y (순수 가이드 고려)	25383 N
이론적 수명 100km에 대한 F _z (순수 가이드 고려)	25383 N
최대 토크 M _x	144 Nm
최대 토크 M _y	380 Nm
최대 토크 M _z	380 Nm
최대 모멘트 M _x 전체 축	144 Nm
최대 모멘트 M _y 전체 축	380 Nm

특징	값
최대 모멘트 M_z 축 전체	380 Nm
이론적 수명 100km에 대한 M_x (순수 가이드 고려)	531 Nm
이론적 수명 100km에 대한 M_y (순수 가이드 고려)	1400 Nm
이론적 수명 100km에 대한 M_z (순수 가이드 고려)	1400 Nm
드라이브 샤프트에 발생하는 최대 반경 방향 힘	500 N
최대 이송력 F_x	1500 N
비틀림 관성 모멘트 I_t	1430000 mm ⁴
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 J_H	2.756 kgcm ²
이송 상수	25 mm/U
참조 수명	5000 km
엔드 캡 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
관성 보상자 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 커버 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	강철