


# Geleidingseenheid EAGF-P1-KF-40-

Artikelnummer: 3192966

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                 | Waarde                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bouwgrootte                                             | 40                         |
| Slag                                                    | 1 mm...400 mm              |
| Omkeerspel                                              | 0 µm                       |
| Inbouwpositie                                           | Willekeurig                |
| Geleiding                                               | Kogelomloopgeleiding       |
| Constructieve opbouw                                    | Geleiding                  |
| Max. versnelling                                        | 25 m/s <sup>2</sup>        |
| Max. snelheid                                           | 1 m/s                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                        | 0 - geen corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit                                       | VDMA24364-B2-L             |
| Beschermingsklasse                                      | IP40                       |
| Omgevingstemperatuur                                    | 0 °C...50 °C               |
| Max. kracht F <sub>y</sub>                              | 380 N                      |
| Max. kracht F <sub>y</sub> statisch                     | 510 N                      |
| Max. kracht F <sub>z</sub>                              | 380 N                      |
| Max. kracht F <sub>z</sub> statisch                     | 510 N                      |
| Max. moment M <sub>x</sub>                              | 20 Nm                      |
| Max. moment M <sub>x</sub> statisch                     | 27 Nm                      |
| Max moment M <sub>y</sub>                               | 15 Nm                      |
| Max. moment M <sub>y</sub> statisch                     | 20 Nm                      |
| Max. moment M <sub>z</sub>                              | 15 Nm                      |
| Max. moment M <sub>z</sub> statisch                     | 20 Nm                      |
| Verplaatsingskracht                                     | 6 N                        |
| Bewogen massa bij 0 mm slag                             | 560 g                      |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                              | 1910 g                     |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                          | 18 g                       |
| Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag                | 18 g                       |
| Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag          | 36 mm                      |
| Toeslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag | 4.5 mm                     |
| Bevestigingstype                                        | met inwendige schroefdraad |
| Materiaal-informatie                                    | RoHS conform               |

| Functie                     | Waarde                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Materiaal geleidingselement | Veredeld staal<br>hardverchroomd        |
| Materiaal behuizing         | Aluminium kneedlegering<br>Geanodiseerd |
| Materiaal jukplaat          | Aluminium kneedlegering<br>geanodiseerd |