

선형 드라이브 유닛 SLM-12- -KF-A

제품 번호: 32781

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm...500 mm
피스톤 Ø	12mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트 충격 흡수기, 하드 특성 곡선
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
위치 인식	근접 센서용 유도 센서용
버전	기본 버전
작동 압력	0.7 MPa 7 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	68 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	68 N
가동 질량	620 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	10 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	1110 g
10mm 스트로크당 추가 무게	10 g
공압 연결부	M5
커버 소재	알루미늄
씰 소재	PA TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄