평면 갠트리
EXCM-40-

제품 번호: 3741955



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
X 축 스트로크	200 mm...2000 mm
Y 축 스트로크	200 mm...1000 mm
설치 위치	수평
디자인	평면 갠트리
모터 종류	스텝 모터
작동 압력	8 bar
최대 허용 가속도, 순수 기계 장치	20 m/s²
최대 가속도, 수평	5 m/s²
최대 허용 속도, 순수 기계 장치	2 m/s
최대 속도, 수평	1 m/s
반복 정확도	±0.1mm
듀티 사이클	100%
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 기계류 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 기계류 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-10 °C...60 °C
상대 습도	0 - 90 % 미응축
음압 레벨	65 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	10 °C...50 °C
최대 역동성에서 공칭 하중	4 kg
고정 방식	마운팅 키트 포함 조절 키트 포함 슬롯 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수