


# 필터 조절 밸브 PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18 제품 번호: 4787802

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈                         | 64                                                                        |
| 시리즈                         | P                                                                         |
| 작동 안전장치                     | 잠금 장치가 있는 조절 나사                                                           |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                                                 |
| 여과 등급                       | 40 µm                                                                     |
| 응축수 배출부                     | 수동 회전                                                                     |
| 디자인                         | 압력계가 없는 필터 제어기                                                            |
| 표준을 준수합니다                   | NACE MR0175/ISO 15156 (하우징 및 보울)                                          |
| 최대 응축수량                     | 30 cm³                                                                    |
| 컨트롤러 기능                     | 일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음                                                   |
| 압력 표시기                      | G1/4 준비                                                                   |
| 작동 압력                       | 0.1 MPa...2 MPa<br>1 bar...20 bar                                         |
| 압력 조절 범위                    | 0.5 bar...12 bar                                                          |
| 최대 압력 히스테리시스                | 0.2 bar                                                                   |
| 최대 표준 유량                    | 3990 l/min                                                                |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 2845 l/min                                                                |
| 방폭                          | 인증서의 지침에 유의하십시오<br>구역 1(ATEX)<br>구역 2(ATEX)<br>구역 21(ATEX)<br>구역 22(ATEX) |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[::4:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스                                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                                     |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-영역 III                                                          |
| 보관 온도                       | -20 °C...80 °C                                                            |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                           |
| 매체 온도                       | -20 °C...80 °C                                                            |
| 주변 온도                       | -20 °C...80 °C                                                            |
| 제품 무게                       | 1965 g                                                                    |

| 특징           | 값                          |
|--------------|----------------------------|
| 고정 방식        | 인라인 설치<br>마운팅 키트 포함<br>옵션: |
| 압력계 연결부      | G1/4                       |
| 공압 연결부 1     | NPT1/4-18                  |
| 공압 연결부 2     | NPT1/4-18                  |
| 배출 나사 소재     | 고합금 스테인리스강                 |
| 배출 나사 소재 번호  | 1.4404/316L                |
| 필터 홀더 소재     | 스테인리스 주강                   |
| 필터 캐리어 소재 번호 | 1.4409/CF3M(316L)          |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                    |
| 마운팅 브라켓 소재   | 고합금강, 스테인리스                |
| 씰 소재         | CR<br>NBR                  |
| 스프링 소재       | 고합금강, 스테인리스                |
| 필터 소재        | 고합금강, 스테인리스                |
| 필터 소재 번호     | 1.4404/316L                |
| 하우징 소재       | 스테인리스 주강                   |
| 하우징 소재 번호    | 1.4409/CF3M(316L)          |
| 조절 나사 소재     | 고합금강, 스테인리스                |
| 보울 소재        | 스테인리스 스틸                   |
| 보울 소재 번호     | 1.4409/CF3M (316L)         |