


연결 라인

NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10

제품 번호: 577377

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	DIN 47100
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	50
제품 무게	900 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	44
전기 연결부 1, 할당된 극/선	36
전기 연결부 1, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC 섀 포함
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	36
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.86 A
보호 도체 연결부	없음
케이블 길이	5 m
라인 속성	표준
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	39 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	115 mm
케이블 직경	9.6 mm
케이블 직경 공차	± 0.2mm
케이블 구조	36 x 0.25mm ²
도체 정격 단면적	0.25 mm ²
보호 등급	IP65 IP67 IP69K
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태

특징	값
특수 속성	청소하기 쉬움
주변 온도	-5 °C...60 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...60 °C
보관 온도	-20 °C...40 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	강화 PA
하우징 색상	회색
나사 소재	스테인리스강
씰 소재	EPDM
플러그인 커넥터 소재	청동, 금 도금
절연 커버 소재	PVC