


# 솔레노이드 밸브

## VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7

제품 번호: 577494

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 5/2 단안정                                          |
| 작동 방식                       | 전기식                                              |
| 밸브 크기                       | 21 mm                                            |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 500 l/min                                        |
| 공압식 작동 포트                   | G1/8                                             |
| 작동 압력                       | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar                |
| 디자인                         | 플레이트 시트                                          |
| 리셋 종류                       | 기계식 스프링                                          |
| 인증                          | c UL us - Recognized(OL)                         |
| 공칭 폭                        | 5 mm                                             |
| 배기 기능                       | 스로틀 가능                                           |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                             |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                            |
| 수동 작동기                      | 고정 잠금식<br>터치식                                    |
| 구동 방식                       | 일차 제어됨                                           |
| 제어 공기 공급                    | 내부                                               |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                           |
| 커버링                         | 마이너스 커버링                                         |
| b값                          | 0.31                                             |
| C값                          | 2.1 l/sbar                                       |
| 꺼지는 시간                      | 19 ms                                            |
| 켜지는 시간                      | 15 ms                                            |
| 0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스       | 1900 µs                                          |
| 1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스       | 2700 µs                                          |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내진동성                        | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사 |
| 내충격성                        | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                |

| 특징           | 값                               |
|--------------|---------------------------------|
| 클린룸 등급       | ISO 14644-1에 따른 등급 6            |
| 매체 온도        | -10 °C...60 °C                  |
| 제어 매체        | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 주변 온도        | -10 °C...60 °C                  |
| 제품 무게        | 167 g                           |
| 고정 방식        | 매니폴드 레일에<br>관통 구멍 포함<br>옵션:     |
| 환기구 연결부      | 측정 안됨                           |
| 제어 배기 연결부 84 | M5                              |
| 공압 연결부 1     | G1/8                            |
| 공압 연결부 2     | G1/8                            |
| 공압 연결부 3     | G1/8                            |
| 공압 연결부 4     | G1/8                            |
| 공압 연결부 5     | G1/8                            |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                         |
| 씰 소재         | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)        |
| 하우징 소재       | 알루미늄 다이 캐스트<br>도장 처리            |
| 나사 소재        | 강철, 아연 도금                       |